

THSW 0°+60°C NO/NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les ventilateurs à filtre et les radiateurs d'armoire sont à compléter avec les indispensables thermostats et hygrostats. Les radiateurs et ventilateurs à filtre ne fonctionnent qu'en cas de nécessité d'un chauffage ou d'un refroidissement. Les thermostats et hygrostats régulent les besoins et ainsi dépensent moins d'énergie et vous font faire des économies.

Thermostat double : combinaison peu encombrante pour la commutation simultanée de deux appareils dans des plages de température différentes.

Informations générales de commande

Version	Thermocontact, gris blanc
Référence	2558250000
Type	THSW 0°+60°C NO/NC
GTIN (EAN)	4050118568905
Qté.	1 pièce(s)

THSW 0°+60°C NO/NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	38 mm	Profondeur (pouces)	1,496 inch
Hauteur	80,5 mm	Hauteur (pouces)	3,169 inch
Largeur	59 mm	Largeur (pouces)	2,323 inch
Poids net	100 g		

Températures

plage de température d'utilisation -20...80 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC002014	ETIM 7.0	EC002014
ETIM 8.0	EC004587	ETIM 9.0	EC004587
ECLASS 9.1	27-21-07-07	ECLASS 10.0	27-21-07-07
ECLASS 11.0	27-21-07-07	ECLASS 12.0	27-21-07-07
ECLASS 13.0	27-21-07-07		

Caractéristiques générales

Courant de commutation, contact à fermeture	10 A	Courant de commutation, contact à fermeture, charge inductive $\cos \varphi = 0,6$	2 A
Courant de commutation, contact à ouverture	10 A	Courant de commutation, contact à ouverture, charge inductive $\cos \varphi = 0,6$	2 A
Différence de commutation	<7 K	Plage de réglage des températures, max. 60 °C	
Plage de réglage des températures, min	0,01 °C	Tension de commutation	250 V AC / 30 V DC
Tolérance de commutation	±4 K	Type de montage	Rail profilé
Type de raccordement	Raccordement vissé	Version contact	1 contact à ouverture, 1 contact à fermeture
plage de température d'utilisation	-20...80 °C		

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EU Declaration of Conformity
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Operating instructions
Catalogue	Catalogues in PDF-format

THSW 0°+60°C NO/NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires**Hygrostat**

Les ventilateurs à filtre et les radiateurs d'armoire sont à compléter avec les indispensables thermostats et hygrostats. Les radiateurs et ventilateurs à filtre ne fonctionnent qu'en cas de nécessité d'un chauffage ou d'un refroidissement. Les thermostats et hygrostats régulent les besoins et ainsi dépensent moins d'énergie et vous font faire des économies.

Hygrostat : contrôle de l'humidité et protection contre la condensation, en particulier dans les environnements à forte humidité.

Informations générales de commande

Type	HYSW 40-90% R.F. CO	Version
Référence	2558270000	Hygrostat, IP20, gris blanc
GTIN (EAN)	4050118568929	
Qté.	1 pièce(s)	