

KCMA-8-5000-5A-15VA1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Transformateurs de courant pour mise en conformité

Caractéristiques :

- particulièrement valable pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- aucune coupe des conducteurs primaires nécessaire
- Déploiement du transformateur de courant sans outils supplémentaires

Informations générales de commande

Version	Courant primaire: 5000 A, Courant secondaire max.: 5 A, Charge: 15 VA, Classe de précision: 1, Transformateur de courant à noyau fendu
Référence	2728210000
Type	KCMA-8-5000-5A-15VA1
GTIN (EAN)	4050118809954
Qté.	1 pièce(s)
Fabricant	MBS AG

KCMA-8-5000-5A-15VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	79 mm	Profondeur (pouces)	3,11 inch
Hauteur	243 mm	Hauteur (pouces)	9,567 inch
Largeur	195 mm	Largeur (pouces)	7,677 inch
Poids net	1 500 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Caractéristiques techniques

Classe d'isolation	E	Courant permanent de protection thermique $I_{thermique}$	$1,2 \times I_{nominale}$
Degré de protection	IP20	Fréquence nominale	50 Hz

Caractéristiques électriques

Charge	15 VA	Classe de précision	1
Courant primaire	5 000 A	Courant secondaire	0...5 A

Dimensions des conducteurs sous tension

Type de conducteur	Conducteur isolé unique-ment	Conducteur rond	80 mm
Rail	80 x 120 mm	Lieu d'installation	Usage à l'intérieur

Coordination de l'isolation

Classe de précision	1	Normes	EN 60044/1
---------------------	---	--------	------------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EU Declaration of Conformity
Documentation utilisateur	Device description – Betriebsanleitung deutsch Device description – Instruction sheet english
Catalogue	Catalogues in PDF-format

KCMA-8-5000-5A-15VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

