

**KCMA-42-300-5A-2.5VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit,  
Similaire à l'illustration**

Transformateurs de courant pour mise en conformité

Caractéristiques :

- particulièrement valable pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- aucune coupe des conducteurs primaires nécessaire
- Déploiement du transformateur de courant sans outils supplémentaires

**Informations générales de commande**

Version	Courant primaire: 300 A, Courant secondaire max.: 5 A, Charge: 2.5 VA, Classe de précision: 1, Transformateur de courant à noyau fendu
Référence	<a href="#">2753230000</a>
Type	KCMA-42-300-5A-2.5VA-1
GTIN (EAN)	4050118896251
Qté.	1 pièce(s)
Fabricant	MBS AG

## KCMA-42-300-5A-2.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	69 mm	Profondeur (pouces)	2,717 inch
Hauteur	96 mm	Hauteur (pouces)	3,78 inch
Largeur	67 mm	Largeur (pouces)	2,638 inch
Poids net	362 g		

## Températures

Température de fonctionnement	-5 °C...50 °C
-------------------------------	---------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20	Longueur du câble	2,5 m
---------------------	------	-------------------	-------

## Caractéristiques électriques

Charge	2,5 VA	Classe de précision	1
Courant primaire	300 A	Courant secondaire	0...5 A

## Dimensions des conducteurs sous tension

Type de conducteur	Conducteur isolé unique- ment	Conducteur rond	42 mm
Lieu d'installation	Usage à l'intérieur		

## Coordination de l'isolation

Classe de précision	1
---------------------	---

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Instruction sheet German</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### KCMA-42-300-5A-2.5VA-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

