

KCMA-8-800-5A-2.5VA-0.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Transformateurs de courant pour mise en conformité

Caractéristiques :

- particulièrement valable pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- aucune coupe des conducteurs primaires nécessaire
- Déploiement du transformateur de courant sans outils supplémentaires

Informations générales de commande

Version	Courant primaire: 800 A, Courant secondaire max.: 5 A, Charge: 2.5 VA, Classe de précision: 0,5, Transformateur de courant à noyau fendu
Référence	2753420000
Type	KCMA-8-800-5A-2.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896220
Qté.	1 pièce(s)
Fabricant	MBS AG

KCMA-8-800-5A-2.5VA-0.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	58 mm	Profondeur (pouces)	2,283 inch
Hauteur	198 mm	Hauteur (pouces)	7,795 inch
Largeur	155 mm	Largeur (pouces)	6,102 inch
Poids net	1 297 g		

Températures

Température de fonctionnement	-5 °C...40 °C
-------------------------------	---------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20	Fréquence nominale	50 Hz
Longueur du câble	0,5 m		

Caractéristiques électriques

Charge	2,5 VA	Classe de précision	0,5
Courant primaire	800 A	Courant secondaire	0...5 A

Dimensions des conducteurs sous tension

Type de conducteur	Conducteur isolé unique- ment	Conducteur rond	80 mm
Rail	80 x 120 mm	Lieu d'installation	Usage à l'intérieur

Coordination de l'isolation

Classe de précision	0,5	Normes	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
---------------------	-----	--------	---

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EU Declaration of Conformity
Documentation utilisateur	Device description – Betriebsanleitung deutsch Device description – Instruction sheet english
Catalogue	Catalogues in PDF-format

KCMA-8-800-5A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

