

**DEK 5/8 PLUS FW 51-100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés. Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
- Montage en bande pour pose rapide
- Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
- Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standard

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

**Informations générales de commande**

Version	Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Pas en mm (P): 8.00 Weidmueller, blanc
Référence	<a href="#">2748090000</a>
Type	DEK 5/8 PLUS FW 51-100
GTIN (EAN)	4050118891461
Qté.	800 pièce(s)

**DEK 5/8 PLUS FW 51-100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	5 mm	Hauteur (pouces)	0,197 inch
Largeur	8 mm	Largeur (pouces)	0,315 inch
Poids net	0,08 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

**Caractéristiques générales**

Application / fabricant	Weidmueller
Caractères imprimés	Nombres
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couleur	blanc
Couleur d'impression	noir
Halogène	Non
Largeur	8 mm
Matériau	Polyamide 66
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Terminal marker
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement MultiCard
Orientation de l'impression	horizontal
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
plage de température d'utilisation	-40...100 °C

**Repères de blocs de jonction**

Pas en mm (P)	8 mm
---------------	------

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Notification de modification produit	<a href="#">Technical change to Dekafix 8 - EN</a> <a href="#">Technical change to Dekafix 8 - DE</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**DEK 5/8 PLUS FW 51-100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**



**Dessin**

