

## KCMA-28-250-5A-1VA-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit,  
Similaire à l'illustration**

Transformateurs de courant pour mise en conformité

Caractéristiques :

- particulièrement valable pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- aucune coupe des conducteurs primaires nécessaire
- Déploiement du transformateur de courant sans outils supplémentaires

**Informations générales de commande**

Version	Courant primaire: 250 A, Courant secondaire max.: 5 A, Charge: 1 VA, Classe de précision: 1, Transformateur de courant à noyau fendu
Référence	<a href="#">2753110000</a>
Type	KCMA-28-250-5A-1VA-1
GTIN (EAN)	4050118896756
Qté.	1 pièce(s)
Fabricant	MBS AG

**KCMA-28-250-5A-1VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	59 mm	Profondeur (pouces)	2,323 inch
Hauteur	79,5 mm	Hauteur (pouces)	3,13 inch
Largeur	49 mm	Largeur (pouces)	1,929 inch
Poids net	232 g		

**Températures**

Température de fonctionnement	-5 °C...50 °C
-------------------------------	---------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

**Caractéristiques techniques**

Degré de protection	IP20	Fréquence nominale	50 Hz
Longueur du câble	2,5 m		

**Caractéristiques électriques**

Charge	1 VA	Classe de précision	1
Courant primaire	250 A	Courant secondaire	0...5 A

**Dimensions des conducteurs sous tension**

Type de conducteur	Conducteur isolé unique- ment	Conducteur rond	27 mm
Lieu d'installation	Usage à l'intérieur		

**Coordination de l'isolation**

Classe de précision	1
---------------------	---

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Instruction sheet German</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### KCMA-28-250-5A-1VA-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

