

**KCMA 5-500-5A-2.5VA-0.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Transformateurs de courant pour mise en conformité

Caractéristiques :

- particulièrement valable pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- aucune coupe des conducteurs primaires nécessaire
- Déploiement du transformateur de courant sans outils supplémentaires

**Informations générales de commande**

Version	Courant primaire: 500 A, Courant secondaire max.: 5 A, Charge: 2.5 VA, Classe de précision: 0,5, Transformateur de courant à noyau fendu
Référence	<a href="#">2753380000</a>
Type	KCMA 5-500-5A-2.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896572
Qté.	1 pièce(s)
Fabricant	MBS AG

**KCMA 5-500-5A-2.5VA-0.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	58 mm	Profondeur (pouces)	2,283 inch
Hauteur	158 mm	Hauteur (pouces)	6,22 inch
Largeur	125 mm	Largeur (pouces)	4,921 inch
Poids net	955 g		

**Températures**

Température de fonctionnement	-5 °C...40 °C
-------------------------------	---------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

**Caractéristiques techniques**

Degré de protection	IP20	Fréquence nominale	50 Hz
Longueur du câble	0,5 m		

**Caractéristiques électriques**

Charge	2,5 VA	Classe de précision	0,5
Courant primaire	500 A	Courant secondaire	0...5 A

**Dimensions des conducteurs sous tension**

Type de conducteur	Conducteur isolé unique- ment	Conducteur rond	55 mm
Rail	50 x 80 mm	Lieu d'installation	Usage à l'intérieur

**Coordination de l'isolation**

Classe de précision	0,5	Normes	IEC 61869-2: 2012
---------------------	-----	--------	-------------------

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Device description – Betriebsanleitung deutsch</a> <a href="#">Device description – Instruction sheet english</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## KCMA 5-500-5A-2.5VA-0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

