

**CRIMPFIX ECO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

**Informations générales de commande**

Version	Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir
Référence	<a href="#">2833890000</a>
Type	CRIMPFIX ECO
GTIN (EAN)	4064675422570
Qté.	1 pièce(s)
Pièces de rechange	<a href="#">2875560000</a> <a href="#">2875570000</a>

**CRIMPFIX ECO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	323 mm	Profondeur (pouces)	12,717 inch
Hauteur	188 mm	Hauteur (pouces)	7,402 inch
Largeur	230 mm	Largeur (pouces)	9,055 inch
Poids net	12 496 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

**Machines automatiques de dénudage/sertissage**

Cadence	env. 1,5 s	Consommables	Cosses tubulaires en rouleaux
Entraînement	Électro-mécanique	Longueur de sertissage	8 mm
Longueur embout	14 mm	Plage de dénudage	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (~AWG 20-14)
Plage de sertissage, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Section de l'embout, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Section de l'embout, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sertissage	Trapézoïdal

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Documentation utilisateur	<a href="#">OPIN CRIMPFIX ECO WEB</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Pièces de rechange

## Accessoires / Pièces de rechange



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

## Informations générales de commande

Type	AIMESA CF ECO	Version
Référence	<a href="#">2875560000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4064675654674	
Qté.	1 pièce(s)	

Type	HUELSENTRENNMESSER CRIM	Version
Référence	<a href="#">2875570000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4064675654681	
Qté.	1 pièce(s)	