

MOPL K11 STAHL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

Version	Klippon K (boîtier vide en aluminium), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 67 mm, Largeur: 64 mm, Profondeur: 2 mm, Matériau: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent
Référence	3073000000
Type	MOPL K11 STAHL
GTIN (EAN)	4008190857936
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 5 septembre 2024 23:03:42 CEST

Niveau du catalogue 31.08.2024 / Toutes modifications techniques réservées

MOPL K11 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0,079 inch
Hauteur	67 mm	Hauteur (pouces)	2,638 inch
Largeur	64 mm	Largeur (pouces)	2,52 inch
Cote de fixation hauteur	33,5 mm	Cote de fixation largeur	56 mm
Poids net	52 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39
ECLASS 14.0	27-40-06-39		

Caractéristiques générales

Matériau	Tôle d'acier, zinguée	Résistance du matériau	2 mm
Surface	zingué	Type de fixation	Vissé

Caractéristiques générales accessoires

Cote de fixation hauteur	33,5 mm	Cote de fixation largeur	56 mm
Matériau	Tôle d'acier, zinguée	Résistance du matériau	2 mm
Surface	zingué	Type de fixation	Vissé

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

MOPL K11 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires**Profondeur 7,5 mm**

Série Klippon® K, accessoires

**Informations générales de commande**

Type	TS35X7.5 ST K11	Version
Référence	8000003899	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 64 mm, sans perçage
GTIN (EAN)	4050118652383	longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Qté.	20 pièce(s)	

TS 15

Série Klippon® K, accessoires

**Informations générales de commande**

Type	TS15X5 ST K11	Version
Référence	8000003888	Rail profilé, TS 15, Largeur: 64 mm, sans perçage longitudinal, Acier,
GTIN (EAN)	4050118652390	zingué, chromé
Qté.	20 pièce(s)	