

TS15X5 ST K11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Figure similaire

Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Rail profilé, TS 15, Largeur: 64 mm, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé |
| Référence | 8000003888 |
| Type | TS15X5 ST K11 |
| GTIN (EAN) | 4050118652390 |
| Qté. | 20 pièce(s) |

TS15X5 ST K11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 5,5 mm | Profondeur (pouces) | 0,217 inch |
| Hauteur | 15 mm | Hauteur (pouces) | 0,591 inch |
| Largeur | 64 mm | Largeur (pouces) | 2,52 inch |
| Poids net | 12,5 g | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001285 | ETIM 7.0 | EC001285 |
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|----------------|----------------|------------------------|-------|
| Cote de tampon | 4,5 x 20 mm | Matériau | Acier |
| Normes | DIN EN 60715 | Résistance du matériau | 1 mm |
| Surface | zingué, chromé | | |

Caractéristiques générales accessoires

| | | | |
|------------------------|-------------|----------|----------------|
| Cote de tampon | 4,5 x 20 mm | Matériau | Acier |
| Résistance du matériau | 1 mm | Surface | zingué, chromé |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| REACH SVHC | / |
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|--------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |

Fiche de données**TS15X5 ST K11**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires**Vis**

Selon le bloc de jonction ou aussi les accessoires, nous offrons différents types de vissés comme des articles supplémentaires ou aussi des pièces de rechange.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | FKSC M4X6 D8/SW2 | Version |
| Référence | 1567480000 | Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |