

MOPL K21 STAHL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Similaire à l'illustration**

Abbildung ähnlich

Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

Version	Klippon K (boîtier vide en aluminium), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 67 mm, Largeur: 114 mm, Profondeur: 2 mm, Matériau: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent
Référence	3073020000
Type	MOPL K21 STAHL
GTIN (EAN)	4008190857950
Qté.	1 pièce(s)
Disponible jusqu'à	2017-08-01

Date de création 7 juillet 2024 16:25:31 CEST

Niveau du catalogue 29.06.2024 / Toutes modifications techniques réservées

MOPL K21 STAHL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0,079 inch
Hauteur	67 mm	Hauteur (pouces)	2,638 inch
Largeur	114 mm	Largeur (pouces)	4,488 inch
Cote de fixation hauteur	33,5 mm	Cote de fixation largeur	106 mm
Poids net	102 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

Caractéristiques générales

Matériau	Tôle d'acier, zinguée	Résistance du matériau	2 mm
Surface	zingué	Type de fixation	Vissé

Caractéristiques générales accessoires

Cote de fixation hauteur	33,5 mm	Cote de fixation largeur	106 mm
Matériau	Tôle d'acier, zinguée	Résistance du matériau	2 mm
Surface	zingué	Type de fixation	Vissé

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
------------	---

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

MOPL K21 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

TS 15

Série Klippon® K, accessoires



Informations générales de commande

Type	TS15X5 ST K21	Version
Référence	8000003886	Rail profilé, TS 15, Largeur: 114 mm, avec perçage longitudinal, Acier,
GTIN (EAN)	4050118627930	à revêtement de zinc galvanique et passivé
Qté.	20 pièce(s)	

Profondeur 7,5 mm

Série Klippon® K, accessoires



Informations générales de commande

Type	TS35X7.5 ST K21	Version
Référence	8000003897	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 114 mm, sans perçage
GTIN (EAN)	4050118652598	longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Qté.	20 pièce(s)	