

## MOPL K31 STAHL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration



Série Klippon® K, accessoires

## Informations générales de commande

Version	Klippon K (boîtier vide en aluminium), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 67 mm, Largeur: 164 mm, Profondeur: 2 mm, Matériau: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent
Référence	<a href="#">3073040000</a>
Type	MOPL K31 STAHL
GTIN (EAN)	4008190857974
Qté.	1 pièce(s)
Disponible jusqu'à	2017-08-01

**MOPL K31 STAHL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0,079 inch
Hauteur	67 mm	Hauteur (pouces)	2,638 inch
Largeur	164 mm	Largeur (pouces)	6,457 inch
Cote de fixation hauteur	33,5 mm	Cote de fixation largeur	156 mm
Poids net	150 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

**Caractéristiques générales**

Matériau	Tôle d'acier, zinguée	Résistance du matériau	2 mm
Surface	zingué	Type de fixation	Vissé

**Caractéristiques générales accessoires**

Cote de fixation hauteur	33,5 mm	Cote de fixation largeur	156 mm
Matériau	Tôle d'acier, zinguée	Résistance du matériau	2 mm
Surface	zingué	Type de fixation	Vissé

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	/
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

## MOPL K31 STAHL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Profondeur 7,5 mm

Série Klippon® K, accessoires



## Informations générales de commande

Type	TS35X7.5 ST K31	Version
Référence	<a href="#">8000003898</a>	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 164 mm, sans perçage
GTIN (EAN)	4050118652604	longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Qté.	20 pièce(s)	

## TS 15

Série Klippon® K, accessoires



## Informations générales de commande

Type	TS15X5 ST K31	Version
Référence	<a href="#">8000003887</a>	Rail profilé, TS 15, Largeur: 164 mm, sans perçage longitudinal, Acier,
GTIN (EAN)	4050118652529	à revêtement de zinc galvanique et passivé
Qté.	20 pièce(s)	