

**TS20/CX10 ST ZN 3535 VER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Similaire à l'illustration**

Figure similaire

**Informations générales de commande**

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Klippon TB (Terminal Box), Systèmes de boîtiers, Hauteur: 20 mm, Largeur: 310 mm, Profondeur: 10 mm, Matériau: Acier, zingué, argent |
| Référence  | <a href="#">8000117037</a>   |
| Type       | TS20/CX10 ST ZN 3535 VER   |
| GTIN (EAN) | 4099986829794  |
| Qté.       | 20 pièce(s)  |

## TS20/CX10 ST ZN 3535 VER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |           |                     |             |
|------------|-----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 10 mm     | Profondeur (pouces) | 0,394 inch  |
| Hauteur    | 20 mm     | Hauteur (pouces)    | 0,787 inch  |
| Largeur    | 310 mm    | Largeur (pouces)    | 12,205 inch |
| Poids net  | 145,306 g |                     |             |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001285    | ETIM 7.0    | EC001285    |
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                        |                 |          |       |
|------------------------|-----------------|----------|-------|
| Instruction de montage | Montage par vis | Matériau | Acier |
| Surface                | zingué          |          |       |

## Caractéristiques générales accessoires

|          |       |         |        |
|----------|-------|---------|--------|
| Matériau | Acier | Surface | zingué |
|----------|-------|---------|--------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| REACH SVHC                | /                       |
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |

## Agréments

Agréments



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|                    |  |
|--------------------|--|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

## TS20/CX10 ST ZN 3535 VER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Plaque de montage



Plaques de montage, avec et sans schémas de perçage, pour la fixation longitudinale et transversale de rails de montage DIN ou de composants directement sur la plaque de montage.

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | GFSC M5X10 TX20 SET        | Version   |
| Référence  | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Vis de fixation, Hauteur: 13.3 mm, Largeur: |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | 8.5 mm, Profondeur: 8.5 mm, Matériau: Acier, zingué, à revêtement de    |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 | zinc galvanique et passivé, argent                                      |