

TS35X15 ST 202 K75 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Similaire à l'illustration**

Figure similaire

Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Rail profilé, Largeur: 202 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé |
| Référence | 8000135666 |
| Type | TS35X15 ST 202 K75 VER |
| GTIN (EAN) | 4099987090049 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

TS35X15 ST 202 K75 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

| | | | |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Profondeur | 15 mm | Profondeur (pouces) | 0,591 inch |
| Hauteur | 35 mm | Hauteur (pouces) | 1,378 inch |
| Largeur | 202 mm | Largeur (pouces) | 7,953 inch |
| Poids net | 144,84 g | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001285 | ETIM 7.0 | EC001285 |
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|------------------------|----------------|----------|--|
| Instruction de montage | Montage direct | Matériau | Acier |
| Normes | selon EN 60715 | Surface | à revêtement de zinc galvanique et passivé |

Caractéristiques générales accessoires

| | | | |
|----------|-------|---------|--|
| Matériau | Acier | Surface | à revêtement de zinc galvanique et passivé |
|----------|-------|---------|--|

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|--------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |