

IE-CCM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Le module de liaison de Weidmüller vous sera utile à chaque fois que vous devrez réparer un câble d'installation abîmé ou le prolonger sans réserve de câble, dans un espace confiné.

Informations générales de commande

Version	Module de liaison, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
Référence	8808410000
Type	IE-CCM
GTIN (EAN)	4032248505999
Qté.	1 pièce(s)

IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	20 mm	Hauteur (pouces)	0,787 inch
Largeur	37 mm	Largeur (pouces)	1,457 inch
Longueur	112 mm	Longueur (pouces)	4,409 inch
Poids net	155 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Caractéristiques générales

Raccordement 1	IDC	Raccordement 2	IDC
Description de l'article	Module de liaison	Couleur	gris
Matériau de base du boîtier	Boîtier métallique entièrement blindé	Catégorie	Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Diamètre de la gaine, min.	5,5 mm	Diamètre de la gaine, max.	9,6 mm
Type de montage		Blindage	Raccordement du blindage 360° ne pouvant pas être perdu, dont extracteur isolé
	Montage sur paroi		
Degré de protection	IP20		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outil d'insertion pour paires torsadées



Presse pour paire torsadée

Différents couteaux pour barrettes de raccordement

- du type 110 d' AT&T,
- du type 66,
- du type LSA Plus de Krone (fonction standard et ciseaux) ainsi que pour prise téléphonique 630A6

Informations générales de commande

Type	PUNCH DOWN TOOL PDT	Version
Référence	9013970000	Accessoires, Pince à sertir les contacts
GTIN (EAN)	4008190887957	
Qté.	1 pièce(s)	