

## CBX200 USB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



### Informations générales de commande

Référence	<a href="#">8978580000</a>
Type	CBX200 USB
GTIN (EAN)	4032248813759
Qté.	1 pièce(s)

**CBX200 USB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 160 g

**Températures**

Température de stockage	-25 °C...70 °C	Température de fonctionnement	-10 °C...50 °C
Humidité	10...90 % (sans condensation)		

**Probabilité d'échec**

SIL selon IEC 61508 Aucun

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001417	ETIM 7.0	EC001417
ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ECLASS 9.0	27-24-22-16	ECLASS 9.1	27-21-92-90
ECLASS 10.0	27-24-22-16	ECLASS 11.0	27-24-22-16
ECLASS 12.0	19-20-05-92	ECLASS 13.0	19-20-05-92

**Entrée**

Courant d'entrée	≤ 100 mA	Résistance d'entrée	22 kΩ
Tension d'entrée	1,6...5,6 V	Type	USB 2.0 (USB type A mâle)

**Sortie**

Courant de faible impédance	≤ 300 Ω	Niveau d'interfaces	1,8...5,6 V (adaptation automatique)
Signal de déconnexion	9...15 V typ. 12 V / 4 mA	Tension de sortie, remarque	Réglé à 3,3 V
Type	RS232 (4 pôles 2,5 mm connecteur à encliqueter)		

**Coordination de l'isolation**

Tension d'isolation 2,5 kV (entrée / sortie)

**Caractéristiques de raccordement**

Type de raccordement Raccordement vissé

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d376a219-4a93-409c-bc47-15405f2d6751

**Note importante**

Informations sur le produit CBX200 USB est un convertisseur d'interface USB2.0/RS232 avec isolation galvanique. Il fournit des fonctionnalités supplémentaires en matière de commande et d'alimentation d'appareils connectés en RS232. Le CBX200 USB permet la configuration de la famille de produit ACT20 et du convertisseur de signaux WAVE TTA.

**Fiche de données****CBX200 USB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Agréments**

Agréments



ROHS

Conforme

**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité

[Application notes – Declaration of Conformity](#)

Logiciel

[WI-Manager, DTM-Library for online installation](#)

[Release notes for Weidmueller FDT-DTM Software version](#)

Documentation utilisateur

[Device description – Instruction sheet](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

**Fiche de données**

**CBX200 USB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

**Exemple d'utilisation**



**Exemple d'utilisation**

