

M-D-STRIPAX +6 MEHA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Fil souple ou rigide avec isolation PVC, Téflon (PTFE) et silicone
- Sans détérioration du fil grâce à la forme spéciale de la lame
- Pas de dispersion de fils individuels
- Couteaux pouvant être remplacés sans difficulté
- Tous les inserts pour un boîtier
- Les barres de guidage dans les cassettes de couteaux facilitent le positionnement correct du fil dans l'outil

Informations générales de commande

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Version | Outils, Outil à dénuder et à couper |
| Référence | 9003500000 |
| Type | M-D-STRIPAX +6 MEHA |
| GTIN (EAN) | 4008190107109 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

M-D-STRIPAX +6 MEHA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

| | | | |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Profondeur | 16 mm | Profondeur (pouces) | 0,63 inch |
| Hauteur | 135 mm | Hauteur (pouces) | 5,315 inch |
| Largeur | 82 mm | Largeur (pouces) | 3,228 inch |
| Poids net | 106,38 g | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002109 | ETIM 7.0 | EC002109 |
| ETIM 8.0 | EC002109 | ETIM 9.0 | EC002109 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-37-06 | ECLASS 9.1 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-37-06 | ECLASS 11.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-37-06 | ECLASS 13.0 | 21-04-37-06 |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|--|
| Description de l'article | Pince à dénuder avec 6 jeux de couteau |
|--------------------------|--|

Outil à dénuder

| | | | |
|---|----------------------|---|---------------------------------|
| Diamètre du conducteur max. | 1,3 mm | Diamètre du conducteur min. | 0,2 mm |
| Longueur de dénudage, maximale | 7 mm | Plage de dénudage AWG, max. | 18 AWG |
| Plage de dénudage AWG, min. | 32 AWG | Section de raccordement du conducteur, max. | 0,82 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 0,03 mm ² | Type de câble | Conducteur avec isolant spécial |

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

Téléchargements

| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation



M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires / pièces de rechange



- Fil souple ou rigide avec isolation PVC, Téflon (PTFE) et silicone
- Sans détérioration du fil grâce à la forme spéciale de la lame
- Pas de dispersion de fils individuels
- Couteaux pouvant être remplacés sans difficulté
- Tous les inserts pour un boîtier
- Les barres de guidage dans les cassettes de couteaux facilitent le positionnement correct du fil dans l'outil

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Type | MEHA KP RT M-D-SPX | Version |
| Référence | 9003610000 | Accessoires, Jeu de couteaux |
| GTIN (EAN) | 4008190058272 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |
| Type | MEHA KP BL M-D-SPX | Version |
| Référence | 9003630000 | Accessoires, Jeu de couteaux |
| GTIN (EAN) | 4008190094256 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |
| Type | MEHA KP GN M-D-SPX | Version |
| Référence | 9003620000 | Accessoires, Jeu de couteaux |
| GTIN (EAN) | 4008190130527 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |
| Type | MEHA KP GE M-D-SPX | Version |
| Référence | 9003600000 | Accessoires, Jeu de couteaux |
| GTIN (EAN) | 4008190140274 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |
| Type | MEHA KP SW M-D-SPX | Version |
| Référence | 9003640000 | Accessoires, Jeu de couteaux |
| GTIN (EAN) | 4008190020507 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |
| Type | MEHA KP WS M-D-SPX | Version |
| Référence | 9006970000 | Accessoires, Jeu de couteaux |
| GTIN (EAN) | 4032248363711 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |