

**DMS 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

**Informations générales de commande**

Version	DMS 3, Visseuse électrique dynamométrique
Référence	<a href="#">9007440000</a>
Type	DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404987
Qté.	1 pièce(s)

## DMS 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Hauteur	127 mm	Hauteur (pouces)	5 inch
Largeur	239 mm	Largeur (pouces)	9,409 inch
Diamètre	35 mm	Poids net	411,23 g

## Classifications

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9.1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90
ECLASS 12.0	21-05-08-90	ECLASS 13.0	21-05-08-90

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Visseuse électrique dynamométrique avec emmanchement 1/4"
--------------------------	---

## Outils à couper

Réglage du couple, max.	3 Nm	Réglage du couple, min.	0,3 Nm
-------------------------	------	-------------------------	--------

## Tournevis électrique

Batterie - pile	Cellules Ni-Mh	Logement embout	1/4" DIN 3126 forme E6,3
Poids	400 g	Poids de la batterie	122 g
Ralenti	200 u. 400 min <sup>-1</sup>	Réglage du couple, max.	3 Nm
Réglage du couple, min.	0,3 Nm	Tension d#92accumulation	2,4 V
Tension nominale	2,4 V		

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Documentation utilisateur	<a href="#">Manual</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

### DMS 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Exemple d'utilisation



## DMS 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Assortiment d'embouts E6,3



Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine

## Informations générales de commande

Type	BIT-BOX WI DMS 3	Version
Référence	<a href="#">9024970000</a>	Accessoires, Outils de montage
GTIN (EAN)	4032248068067	
Qté.	1 pièce(s)	

## Embouts E6,3 - cruciformes Philips / Recess

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine



Embouts cruciformes type Phillips-Recess PH/DIN 5260, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

## Informations générales de commande

Type	BIT E6,3 PH2X70	Version
Référence	<a href="#">9024090000</a>	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190870720	
Qté.	5 pièce(s)	

Type	BIT E6,3 PH1X70	Version
Référence	<a href="#">9024080000</a>	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190870744	
Qté.	5 pièce(s)	

## DMS 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Embout E6,3 - fente

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine



Embout plats DIN 5264, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

## Informations générales de commande

Type	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Version
Référence	<a href="#">9024030000</a>	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190852658	
Qté.	5 pièce(s)	
Type	BIT E6,3 Z 0,8X4,0X39	Version
Référence	<a href="#">9025590000</a>	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190151935	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Version
Référence	<a href="#">9024020000</a>	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190852627	
Qté.	5 pièce(s)	
Type	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Version
Référence	<a href="#">9024000000</a>	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190852634	
Qté.	5 pièce(s)	
Type	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Version
Référence	<a href="#">9024040000</a>	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190852665	
Qté.	5 pièce(s)	
Type	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Version
Référence	<a href="#">9202750000</a>	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4032248504725	
Qté.	5 pièce(s)	
Type	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Version
Référence	<a href="#">9202740000</a>	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4032248504718	
Qté.	5 pièce(s)	

## DMS 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## DMS PRO



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

## Informations générales de commande

Type	LG DMS PRO/ DMS 3	Version
Référence	<a href="#">9007460000</a>	DMS 3, 90 % à 3x 500 V AC / > 91 % à 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
Qté.	1 pièce(s)	

## Embout E6,3 - cruciformes Pozidriv / Supadriv

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine



Embout cruciformes type Pozidrive PZ/DIN 5262, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

## Informations générales de commande

Type	BIT E6,3 PZ2X70	Version
Référence	<a href="#">9024110000</a>	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190870706	
Qté.	5 pièce(s)	

Type	BIT E6,3 PZ1X70	Version
Référence	<a href="#">9024100000</a>	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190870713	
Qté.	5 pièce(s)	

**DMS 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****DMS 3**

Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

**Informations générales de commande**

Type	AKKU DMS 3	Version
Référence	<a href="#">9007450000</a>	DMS 3, Batterie
GTIN (EAN)	4008190450106	
Qté.	1 pièce(s)	