

**FLECAFIX 11/24****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Outil pour serrer et démonter les presse-étoupes et les accessoires de taille 11-36.

- Vissage et dévissage possible même sur plusieurs rangées de presse-étoupe
- Pas de déformation des presse-étoupes
- Taille 11 à taille 36
- Réglage continu de la taille
- Fonction cliquet : pas besoin de retirer l'outil en cours d'utilisation
- Véritable utilisation d'une seule main

**Informations générales de commande**

Version	Outil pour presse-étoupes
Référence	<a href="#">9015900000</a>
Type	FLECAFIX 11/24
GTIN (EAN)	4032248309573
Qté.	1 pièce(s)

## FLECAFIX 11/24

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1,181 inch
Hauteur	60 mm	Hauteur (pouces)	2,362 inch
Largeur	190 mm	Largeur (pouces)	7,48 inch
Poids net	173,45 g		

## Classifications

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil pour presse-étoupes dimension 11-24
--------------------------	--

## Outils à couper

Taille	11 - 24 mm
--------	------------

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Téléchargements

Documentation utilisateur	<a href="#">Manual</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

### FLECAFIX 11/24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Exemple d'utilisation

