

**H2,5/25D BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

**Informations générales de commande**

Version	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, bleu
Référence	<a href="#">9019180000</a>
Type	H2,5/25D BL
GTIN (EAN)	4008190101145
Qté.	500 pièce(s)
Emballage	en vrac

## H2,5/25D BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net	0,24 g
-----------	--------

## Classifications

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés couleur bleue	Version	Norme
--------------------------	------------------------------	---------	-------

## Embouts

Couleur	DIN	Diamètre de la collerette (D2)	4,2 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	2,2 mm	Désignation militaire	T 20A 018 A
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,25 mm	Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,15 mm
L1 en mm	25 mm	Longueur de dénudage	20 mm
Longueur de la surface des contacts (L2)	18 mm	Section de raccordement du conducteur	2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 14		

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E499744

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

## H2,5/25D BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

