


**H16,0/28D BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

**Informations générales de commande**

Version	Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, bleu
Référence	<a href="#">9019270000</a>
Type	H16,0/28D BL
GTIN (EAN)	4008190100773
Qté.	100 pièce(s)
Emballage	en vrac

## H16,0/28D BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net	0,83 g
-----------	--------

## Classifications

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés couleur bleue	Version	Norme
--------------------------	------------------------------	---------	-------

## Embouts

Couleur	DIN	Diamètre de la collerette (D2)	8,8 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	5,8 mm	Désignation militaire	T 20A 027 A
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,4 mm	Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,2 mm
L1 en mm	28 mm	Longueur de dénudage	21 mm
Longueur de la surface des contacts (L2)	18 mm	Section de raccordement du conducteur	16 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 6		

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E499744

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

**H16,0/28D BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

