

H0,34/12 TK SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- en multisachet (5 x 100 pièces)
- code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

| Version | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, turquoise |
|------------|---------------------------------------|
| Référence | 9025790000 |
| Type | H0,34/12 TK SV |
| GTIN (EAN) | 4008190121174 |
| Qté. | 500 pièce(s) |
| Emballage | Multisachet |

H0,34/12 TK SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | |
|-----------|---------|
| Poids net | 0,062 g |
|-----------|---------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts isolés couleur turquoise | Version | Norme |
|--------------------------|----------------------------------|---------|-------|
|--------------------------|----------------------------------|---------|-------|

Embouts

| | | | |
|--|----------------------|--|---------|
| Couleur | Weidmueller | Diamètre de la collerette (D2) | 2 mm |
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 0,8 mm | Epaisseur de la collerette plastique (S2) | 0,25 mm |
| Epaisseur des douilles métalliques (S1) | 0,15 mm | L1 en mm | 12 mm |
| Longueur de dénudage | 10 mm | Longueur de la surface des contacts (L2) | 8 mm |
| Section de raccordement du conducteur | 0,34 mm ² | Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 22 |

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|---------------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Données techniques | Zuken E3.S |
| Documentation utilisateur | Technical information - EN Technical information - DE |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

H0,34/12 TK SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

