

HTF RSV 12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Pinces à sertir pour contacts Weidmüller des systèmes RSV et DSTV-HD**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, Sertissage ForderB
Référence	9013550000
Type	HTF RSV 12
GTIN (EAN)	4008190002046
Qté.	1 pièce(s)

HTF RSV 12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	205 mm	Largeur (pouces)	8,071 inch
Poids net	449,98 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11
ECLASS 14.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outils de sertissage pour contacts Weidmüller RSV et DSTV-HD AWG 14-12	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--	---------	---------------------------------------

Description du contact

Section du conducteur max. AWG	AWG 12	Section du conducteur min. AWG	AWG 14
Type de contact	RSV- et DSTV-HD		

Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage FoderB
----------------------------	-------------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012
Statut de conformité RoHS	Non affecté

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Declaration of the Manufacturer
Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

