

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kits de sertissage

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Assortiment de sertissage, Pince à sertir: STRIPAX-Plus, Outil à dénuder: STRIPAX-Plus, Plage de sertissage, min.: 0.5, Couleur: DIN |
| Référence | 9028780000 |
| Type | CRIMP-SET STRIPAX PLUS D |
| GTIN (EAN) | 4032248392766 |
| Qté. | 1 pièce(s) |
| Emballage | Boîte plastique |

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 261 mm | Profondeur (pouces) | 10,276 inch |
| Hauteur | 57 mm | Hauteur (pouces) | 2,244 inch |
| Largeur | 338 mm | Largeur (pouces) | 13,307 inch |
| Poids net | 1 100 g | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000524 | ETIM 7.0 | EC000524 |
| ETIM 8.0 | EC000524 | ETIM 9.0 | EC000524 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-18 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-18 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-18 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-18 |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Description de l'article | Le kit inclut outil à dénuder et à sertir pour jusqu'à 2,5 mm ² et bandes d'embouts Weidmüller selon le code couleur DIN |
|--------------------------|---|

Assortiments

| | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Couleur | DIN | Emballage | Boîte plastique |
| Nombre d'AEH | 2 500 pcs. | Outil à dénuder | STRIPAX-Plus |
| Pince à sertir | STRIPAX-Plus | Plage de sertissage, max. | 2,5 mm ² |
| Plage de sertissage, min. | 0,5 mm ² | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

Téléchargements

| | |
|--------------------------------------|--|
| Notification de modification produit | Technische Änderung für Crimpwerkzeug stripax plus 2.5 Technical change to Crimping tool Stripax plus 2.5 |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Embouts reliés**

- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

| Type | H2,5/14D BL BD | Version | | Emballage | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|-----------|--|
| Référence | 9004360000 | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu | | En bande | |
| GTIN (EAN) | 4008190083397 | | | | |
| Qté. | 500 pièce(s) | | | | |

Stripax plus**Pince à couper, dénuder et sertir les embouts en bande**

- Couper
- Dénudage
- Sertissage
- entraînement automatique
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manœuvre
- Travail rationnel : un seul outil pour préparer le câble d'où gain de temps
- Seules les bandes d'embouts liés Weidmüller, contenant chacune 50 pièces, peuvent être utilisées. L'utilisation d'embouts conditionnés en rouleaux peut entraîner des dysfonctionnements.

Informations générales de commande

| Type | STRIPAX PLUS 2.5 | Version | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Référence | 9020000000 | Outils à couper, à dénuder et à sertir, Outil de sertissage pour embouts, 0.5mm², 2.5mm², Sertissage trapézoïdal | |
| GTIN (EAN) | 4008190067267 | | |
| Qté. | 1 pièce(s) | | |

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Embouts reliés**

- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

| Type | H1,5/14D SW BD | Version | | Emballage | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|-----------|--|
| Référence | 9004350000 | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir | | En bande | |
| GTIN (EAN) | 4008190005474 | | | | |
| Qté. | 500 pièce(s) | | | | |

Embouts reliés

- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

| Type | H0,75/14D GR BD | Version | | Emballage | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|-----------|--|
| Référence | 9004300000 | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris | | En bande | |
| GTIN (EAN) | 4008190154837 | | | | |
| Qté. | 500 pièce(s) | | | | |

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Embouts reliés**

- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

| Type | H0,5/14D W BD | Version | | Emballage | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-----------|--|
| Référence | 9004280000 | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc | | En bande | |
| GTIN (EAN) | 4008190162627 | | | | |
| Qté. | 500 pièce(s) | | | | |

Valise

- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

| Type | KOFFER PSC4-01 | Version | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Référence | 9028860000 | Outils, Caisses d'assortiment | |
| GTIN (EAN) | 4032248304608 | | |
| Qté. | 1 pièce(s) | | |

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Embouts reliés**

- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

| Type | H1,0/14D R BD | Version | | Emballage | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-----------|--|
| Référence | 9004330000 | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge | | En bande | |
| GTIN (EAN) | 4008190047498 | | | | |
| Qté. | 500 pièce(s) | | | | |