

**CRIMP-SET PZ 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kits de sertissage

**Informations générales de commande**

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: PZ 50, Outil à dénuder: AM 25, Plage de sertissage, min.: 25, Couleur: Weidmüller
Référence	<a href="#">9028850000</a>
Type	CRIMP-SET PZ 50
GTIN (EAN)	403224838405 1
Qté.	1 pièce(s)
Emballage	Boîte plastique

Date de création 23 mai 2024 07:26:58 CEST

Niveau du catalogue 18.05.2024 / Toutes modifications techniques réservées

**CRIMP-SET PZ 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	261 mm	Profondeur (pouces)	10,276 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2,244 inch
Largeur	338 mm	Largeur (pouces)	13,307 inch
Poids net	1 759,55 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Set incluant outil à sertir jusqu'à 50 mm <sup>2</sup> , outil à dénuder et embouts selon les codes de couleur Weidmüller
--------------------------	---

**Assortiments**

Couleur	Weidmüller	Emballage	Boîte plastique
Nombre d'AEH	200 pcs.	Outil à dénuder	AM 25
Pince à sertir	PZ 50	Plage de sertissage, max.	50 mm <sup>2</sup>
Plage de sertissage, min.	25 mm <sup>2</sup>		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

## CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

Conductor nom. cross-section 50mm<sup>2</sup>

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

Type	H50,0/36D BL	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9019340000</a>	Embout, Norme, 26 mm, 20 mm, bleu	en vrac
GTIN (EAN)	4008190067632		
Qté.	50 pièce(s)		

Section nominale du conducteur 25,0 mm<sup>2</sup>

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

Type	H25,0/36T SW	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9021200000</a>	Embout, Norme, 24 mm, 22 mm, noir	en vrac
GTIN (EAN)	4008190055400		
Qté.	50 pièce(s)		

Type	H25,0/30T SW	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9021190000</a>	Embout, Norme, 18 mm, 16 mm, noir	en vrac
GTIN (EAN)	4008190115166		
Qté.	50 pièce(s)		

**CRIMP-SET PZ 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****Section nominale du conducteur 35,0 mm<sup>2</sup>**

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

**Informations générales de commande**

Type	H35,0/30D 16 R	Version		Emballage	
Référence	<a href="#">9019310000</a>	Embout, Norme, 19 mm, 16 mm, Rouge		en vrac	
GTIN (EAN)	4008190102234				
Qté.	50 pièce(s)				

**Outils**

Outils à dégainer pour câbles ronds avec isolant PVC

**Informations générales de commande**

Type	AM 25	Version	
Référence	<a href="#">9001540000</a>	Outils, Outils à dégainer	
GTIN (EAN)	4008190138271		
Qté.	1 pièce(s)		

## Fiche de données

### CRIMP-SET PZ 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Crimping tools



#### Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

Type	PZ 50	Version
Référence	<a href="#">9006450000</a>	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 25mm², 50mm², Sertissage
GTIN (EAN)	4008190095796	à empreintes
Qté.	1 pièce(s)	