

**H1,0/15D ZH R SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- En multisachet (5 x 100 pièces)
- Code couleur
- Code couleur DIN

**Informations générales de commande**

Version	Embout, Embout double, 12 mm, 8 mm, Rouge
Référence	<a href="#">9018540000</a>
Type	H1,0/15D ZH R SV
GTIN (EAN)	4008190188832
Qté.	500 pièce(s)
Emballage	Multisachet

## H1,0/15D ZH R SV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net	0,162 g
-----------	---------

## Classifications

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts doubles, couleur rouge	Version	Embout double
--------------------------	--------------------------------	---------	---------------

## Embouts

Couleur	DIN	Diamètre de la surface des contacts (D1)	2,2 mm
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,3 mm	Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,15 mm
Hauteur de la collerette (A)	5,8 mm	L1 en mm	15 mm
Largeur de la collerette (B)	3,2 mm	Longueur de dénudage	12 mm
Longueur de la surface des contacts (L2)	8 mm	Section de raccordement du conducteur	1 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 17		

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E499744

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

## H1,0/15D ZH R SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

