


H2,5/19D ZH BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, bleu |
| Référence | 9037500000 |
| Type | H2,5/19D ZH BL |
| GTIN (EAN) | 4008190493073 |
| Qté. | 500 pièce(s) |
| Emballage | en vrac |

H2,5/19D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | |
|-----------|--------|
| Poids net | 0,29 g |
|-----------|--------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts doubles, couleur bleue | Version | Embout double |
|--------------------------|--------------------------------|---------|---------------|
|--------------------------|--------------------------------|---------|---------------|

Embouts

| | | | |
|--|--------|--|---------------------|
| Couleur | DIN | Diamètre de la surface des contacts (D1) | 2,8 mm |
| Épaisseur de la collerette plastique (S2) | 0,4 mm | Épaisseur des douilles métalliques (S1) | 0,15 mm |
| Hauteur de la collerette (A) | 8 mm | L1 en mm | 19 mm |
| Largeur de la collerette (B) | 4,5 mm | Longueur de dénudage | 13 mm |
| Longueur de la surface des contacts (L2) | 10 mm | Section de raccordement du conducteur | 2,5 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 14 | | |

Agréments

Agréments



| | |
|--------------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| N° de certificat (cULus) | E499744 |

Téléchargements

| | |
|---------------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Données techniques | Zuken E3.S |
| Documentation utilisateur | Technical information - EN Technical information - DE |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

H2,5/19D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

