

**CTF 63****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Pinces à sertir pour clips et languettes avec colle-  
rette ouverte ou roulée**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

**Informations générales de commande**

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm², 6mm², B-Crimp
Référence	<a href="#">9202860000</a>
Type	CTF 63
GTIN (EAN)	4032248517862
Qté.	1 pièce(s)
Pièces de rechange	<a href="#">1121010000</a>

## CTF 63

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9,842 inch
Poids net	674,2 g		

## Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Pince à sertir les languettes et clips de largeur 6,3 mm	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--	---------	---------------------------------------

## Description du contact

Largeur du connecteur	6,3 mm	Plage de sertissage, max.	6 mm <sup>2</sup>
Plage de sertissage, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Section du conducteur max. AWG	AWG 10
Section du conducteur min. AWG	AWG 21	Type de contact	Connecteur/chasse-goupille

## Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	B-Crimp
----------------------------	---------

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Téléchargements

Documentation utilisateur	<a href="#">Manual</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

### CTF 63

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



**CTF 63****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Pièces de rechange****Pièces de rechange**

Après avoir été dénudée, l'extrémité d'un câble peut recevoir un contact ou un embout qui sont sertis. Le sertissage est une connexion sûre entre un conducteur et un contact et cette méthode a largement remplacé la soudure. Le sertissage permet de réaliser une connexion homogène permanente entre un conducteur et un élément de raccordement. La connexion ne peut être réalisée qu'avec du matériel de haute qualité. Le résultat est une connexion électrique et mécanique sûre et fiable. Weidmüller propose toute une gamme d'outils mécaniques de sertissage. Des verrouillages forcés intégrés avec possibilité de déverrouillage assurent une qualité de travail optimale. Les connexions serties réalisées avec les outils Weidmüller correspondent aux normes et prescriptions internationales.

**Informations générales de commande**

Type	ERTE GRIFFE CTO	Version
Référence	<a href="#">1121010000</a>	Presse, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4032248902118	
Qté.	1 pièce(s)	

## CTF 63

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Accessoires / pièces de rechange

**Pinces à sertir pour clips et languettes avec collerette ouverte ou roulée**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

## Informations générales de commande

Type	ERTE AN CTF 63	Version
Référence	<a href="#">1246390000</a>	Presse, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118034479	
Qté.	1 pièce(s)	