

CRIMPFIX LS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Machine automatique à dénuder et à sertir
Référence	9028540000
Type	CRIMPFIX LS
GTIN (EAN)	4008190942687
Qté.	1 pièce(s)

CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	330 mm	Profondeur (pouces)	12,992 inch
Hauteur	460 mm	Hauteur (pouces)	18,11 inch
Largeur	390 mm	Largeur (pouces)	15,354 inch
Poids net	31 000 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Cadence	env. 1 s	Consommables	Cosses non fixées
Entraînement	Électro-pneumatique	Longueur de sertissage	6/8/10 mm
Longueur embout	12/14/16 mm	Plage de dénudage	0,5 - 2,5 mm ² (~AWG 20-14)
Raccordement air comprimé	5 - 5,5 bars	Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA
Section de l'embout, max.	2,5 mm ²	Section de l'embout, min.	0,5 mm ²

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Note importante

Informations sur le produit

Ancienne version

9022650000 – SOT 1: 0,5 mm² - 1,5 mm² jusqu'au numéro de série CF L 1789 et CF LS 14759022660000 – SOT 2: 1,5 mm² - 2,5 mm² jusqu'au numéro de série CF L 1789 et CF LS 1475

Nouvelle version

1440540000 – SOT 1: 0,5 mm² - 1,5 mm² à partir du numéro de série CF L 1790 et CF LS 14761440550000 – SOT 2: 1,5 mm² - 2,5 mm² à partir du numéro de série CF L 1790 et CF LS 1476

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins



CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires / Pièces de rechange



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Type	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Version
Référence	1283530000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118073676	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SCHWINGF.-OBERT.CF L	Version
Référence	9022650000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4032248178926	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SOT 2 CF L/LS V4	Version
Référence	1440550000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118247619	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	WTE CF L/LS V2/V3	Version
Référence	1424470000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118240276	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SCHWINGF.-OBERT./ CFL	Version
Référence	9022660000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4032248178940	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SOT 1 CF L/LS V3	Version
Référence	1440540000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118247602	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	CRWZG CF LS V2/V3	Version
Référence	1424330000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118240146	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	EXZ-SET CF L/LS V3	Version
Référence	1484880000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118293883	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	AIMESA CF U/L/LS TIN	Version
Référence	1132150000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4032248920082	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	FESA CF L/LS V2	Version
Référence	1454790000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118260779	
Qté.	1 pièce(s)	

Date de création 23 mai 2024 16:21:28 CEST

Niveau du catalogue 18.05.2024 / Toutes modifications techniques réservées

CRIMPFIX LS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires**

Type	FESA CF L/LS V1	Version
Référence	1454780000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118260809	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	MAGNETSCHALTER CF L/LS	Version
Référence	1523240000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118328950	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SCHRSA CF L/LS V2	Version
Référence	1454750000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118260588	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SCHRSA CF L/LS V1	Version
Référence	1454740000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118260670	
Qté.	1 pièce(s)	