

CRIMP-SET STRIPAX PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kits de sertissage

Informations générales de commande

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: STRIPAX-Plus, Outil à dénuder: STRIPAX-Plus, Plage de sertissage, min.: 0.5, Couleur: Weidmüller
Référence	9028770000
Type	CRIMP-SET STRIPAX PLUS
GTIN (EAN)	4032248278466
Qté.	1 pièce(s)
Emballage	Boîte plastique

CRIMP-SET STRIPAX PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	261 mm	Profondeur (pouces)	10,276 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2,244 inch
Largeur	338 mm	Largeur (pouces)	13,307 inch
Poids net	1 094 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Le kit inclut outil à dénuder et à sertir pour jusqu'à 2,5 mm ² et bandes d'embouts Weidmüller selon le code couleur Weidmüller
--------------------------	--

Assortiments

Couleur	Weidmüller	Emballage	Boîte plastique
Nombre d'AEH	2 500 pcs.	Outil à dénuder	STRIPAX-Plus
Pince à sertir	STRIPAX-Plus	Plage de sertissage, max.	2,5 mm ²
Plage de sertissage, min.	0,5 mm ²		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Téléchargements

Notification de modification produit	Technische Änderung für Crimpwerkzeug stripax plus 2.5 Technical change to Crimping tool Stripax plus 2.5
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

CRIMP-SET STRIPAX PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Embouts reliés**

- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H2,5/14D BL BD	Version		Emballage	
Référence	9004360000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu		En bande	
GTIN (EAN)	4008190083397				
Qté.	500 pièce(s)				

Stripax plus**Pince à couper, dénuder et sertir les embouts en bande**

- Couper
- Dénudage
- Sertissage
- entraînement automatique
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manœuvre
- Travail rationnel : un seul outil pour préparer le câble d'où gain de temps
- Seules les bandes d'embouts liés Weidmüller, contenant chacune 50 pièces, peuvent être utilisées. L'utilisation d'embouts conditionnés en rouleaux peut entraîner des dysfonctionnements.

Informations générales de commande

Type	STRIPAX PLUS 2.5	Version	
Référence	9020000000	Outils à couper, à dénuder et à sertir, Outil de sertissage pour embouts, 0.5mm², 2.5mm², Sertissage trapézoïdal	
GTIN (EAN)	4008190067267		
Qté.	1 pièce(s)		

CRIMP-SET STRIPAX PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Embouts reliés**

- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,5/14 R BD	Version		Emballage	
Référence	9004340000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge		Tape	
GTIN (EAN)	4008190080723				
Qté.	500 pièce(s)				

Embouts reliés

- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H0,75/14 W BD	Version		Emballage	
Référence	9004290000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc		En bande	
GTIN (EAN)	4008190006778				
Qté.	500 pièce(s)				

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14 OR BD	Version		Emballage	
Référence	9004270000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange		En bande	
GTIN (EAN)	4008190091774				
Qté.	500 pièce(s)				

Valise



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

Type	KOFFER PSC4-01	Version	
Référence	9028860000	Outils, Caisses d'assortiment	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Qté.	1 pièce(s)		

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H1,0/14 GE BD	Version		Emballage	
Référence	9004320000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune		En bande	
GTIN (EAN)	4008190167523				
Qté.	500 pièce(s)				