

**DMS MANUELL 0,5-1,7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Pour un travail précis et efficace et une bonne reproductibilité, il est indispensable de respecter le couple de serrage exact.

Cette une mission parfaite pour les nouveaux tournevis dynamométriques Weidmüller avec leur poignée ergonomique et leur système unique de lame de rechange.

- Modèle compact et particulièrement léger
- Réglage du couple avec outil particulier (livré avec le produit), modification involontaire du réglage impossible
- Ergonomique, taille des poignées adaptée à la plage de couple
- Outils contrôlés unitairement avec numéro d'identification, contrôle qualité à 100% avec justificatif et référence au produit.
- Clic parfaitement audible et perceptible lorsque le couple est atteint ce qui évite des gestes inutiles
- Lames de rechange en acier de haute qualité à faible taux d'usure
- Tous les outils respectent les précisions des normes : EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Précision +/- 6% de la valeur de l'échelle réglée

**Informations générales de commande**

Version	Tournevis dynamométrique
Référence	<a href="#">9918370000</a>
Type	DMS MANUELL 0,5-1,7
GTIN (EAN)	4032248388332
Qté.	1 pièce(s)

**DMS MANUELL 0,5-1,7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Poids net	166,1 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Tournevis dynamométrique de 0,5-1,7 Nm
--------------------------	--

**Outils à couper**

Réglage du couple, max.	1,7 Nm	Réglage du couple, min.	0,5 Nm
-------------------------	--------	-------------------------	--------

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

**Téléchargements**

Notification de modification produit	<a href="#">Produktänderungsmitteilung</a> <a href="#">Product Change Notification</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

**DMS MANUELL 0,5-1,7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Accessoires****... cruciforme Phillips****Lames de rechange pour tournevis dynamométriques**

Emmanchement selon DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH

**Informations générales de commande**

Type	WK K PH2	Version
Référence	<a href="#">9918590000</a>	Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4032248388967	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	WK K PH0	Version
Référence	<a href="#">9918570000</a>	Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4032248388943	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	WK K PH1	Version
Référence	<a href="#">9918580000</a>	Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4032248388950	
Qté.	1 pièce(s)	

**... vis à tête fendue****Lames de rechange pour tournevis dynamométriques**

Emmanchement selon DIN 5264, ISO 2380/1

**Informations générales de commande**

Type	WK S 0,6X3,5	Version
Référence	<a href="#">9918540000</a>	Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4032248388905	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	WK S 0,8X4,0	Version
Référence	<a href="#">9918550000</a>	Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4032248388912	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	WK S 0,4X2,5	Version
Référence	<a href="#">9918520000</a>	Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4032248388882	
Qté.	1 pièce(s)	

**DMS MANUELL 0,5-1,7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires**

Type	WK S 1,0X5,5	Version
Référence	<a href="#">9918560000</a>	Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4032248388936	
Qté.	1 pièce(s)	

Type	WK S 0,5X3,0	Version
Référence	<a href="#">9918530000</a>	Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4032248388899	
Qté.	1 pièce(s)	

**... Cruciforme Pozidriv****Lames de rechange pour tournevis  
dynamométriques**

Emmanchement selon DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ

**Informations générales de commande**

Type	WK K PZ2	Version
Référence	<a href="#">9918620000</a>	Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4032248388998	
Qté.	1 pièce(s)	

Type	WK K PZ0	Version
Référence	<a href="#">9918600000</a>	Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4032248388974	
Qté.	1 pièce(s)	

Type	WK K PZ1	Version
Référence	<a href="#">9918610000</a>	Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4032248388981	
Qté.	1 pièce(s)	