

## TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A kép illusztráció

Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

## Általános rendelési adatok

Változat	Kalapsín, aljzattal, Tartozékok, 35 x 15 x 1000 mm, Rés szélesség: 5.20 mm, Rés hossz: 25.00 mm, Acél, galvanizált önbevonat, passzívált
Rendelési szám	<a href="#">0236510000</a>
Típus	TS 35X15/LL 1M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190017699
Qty.	1 m

## TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	15 mm	Mélység (coll)	0,591 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1,378 inch
Szélesség	1 000 mm	Szélesség (coll)	39,37 inch
Nettó tömeg	50 g		

## Tartósín

A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékra vonatkozik	50 mm <sup>2</sup>		
Anyag	Acél		
Előlyukasztott tartósín	Igen		
Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált		
Forrasztószem lyukátmérő (D)	5,2 mm		
Furattávolság a középtengelyek között	36 mm		
Furatátmérő	5,2 mm		
Hornyos furat	Igen		
Length of the terminal rail	min.	0 mm	
	max.	1 000 mm	
	névleges	1 000 mm	

Másodpercenkénti, rövid idejű határáram 6 kA  
az IEC 60947-7-2 szerint

Rés hossz	25 mm
Rés hossza	
Rés hézag	11 mm
Rés hézag	
Rés szélesség	5,2 mm
Rés szélesség	
Szabványok	A DIN EN 60715 szerint
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Vastagság	1,5 mm

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések



Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">Zuken E3.S</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**TS 35X15/LL 1M/ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Product image**

A kép illusztráció

## TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

## Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M6X12 D9/SW3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6353500000</a>	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
Qty.	50 Stück	
Típus	FKSC M4X6 D8/SW2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1567480000</a>	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Qty.	100 Stück	
Típus	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6295900000</a>	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Qty.	50 Stück	

## Rögzítőlábak



A rögzítőlábak olyan komponensek rögzítésére használatosak, amelyek nem pattinthatók közvetlenül a DIN tartósínekre.

## Általános rendelési adatok

Típus	FM 4/TS35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6687900000</a>	Rögzítőláb szerelősínen, TS 35, M 4
GTIN (EAN)	4008190086459	
Qty.	40 Stück	

## TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

Típus	WEW 35/2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1061200000</a>	Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190030230	
Qty.	50 Stück	
Típus	WEW 35/1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1059000000</a>	Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190172282	
Qty.	50 Stück	

## Rögzítőlábak



A rögzítőlábak olyan komponensek rögzítésére használatosak, amelyek nem pattinthatók közvetlenül a DIN tartósínekre.

## Általános rendelési adatok

Típus	MOFU 35/LO/1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6646260000</a>	Rögzítőláb (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190178574	
Qty.	20 Stück	

## TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Zárósapkák



A tartósínek zárósapkái védelmet biztosítanak az éles szélek ellen, és vizuálisan befejezik a tartósín végét.

## Általános rendelési adatok

Típus	TS END CAP 35X15	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1283480000</a>	Kapocsfedél, Polipropilén, sötétbézs, Magasság: 37.5 mm, Szélesség:
GTIN (EAN)	4050118077995	7 mm, Mélység: 16.5 mm
Qty.	100 Stück	

## Szerelési anyag

**Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Szerelési elemek készlete**

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A **címke rögzítőkészlet – SC** szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készlet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg.

A **univerzális rögzítőkészlet – TPSD** pl. a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

## Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M6X8 D9/SW3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6642600000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőcsavar, Anyag: Acél
GTIN (EAN)	4008190058258	
Qty.	50 Stück	

## TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Z sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

Típus	ZEW 35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6540000000</a>	Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, Felpattintható
GTIN (EAN)	4008190956264	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZEW 35/2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6630740000</a>	Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, Felpattintható
GTIN (EAN)	4032248348916	
Qty.	20 Stück	

## SAK-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

Típus	EW 35 GR 7032	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6383530000</a>	Végbak, Wemid, szürke, Sín: TS 35, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190027322	
Qty.	50 Stück	
Típus	EW 35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6383560000</a>	Végbak, Wemid, bézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190181314	
Qty.	50 Stück	
Típus	EW 35/SCHA/M3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6258660000</a>	Végbak, Wemid, bézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190033477	
Qty.	20 Stück	

## TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Síntartó

## Általános rendelési adatok

Típus	TST 2/M6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6101700000</a>	Rögzítőláb szerelősínhez, M 6, Acél
GTIN (EAN)	4008190069254	
Qty.	10 Stück	
Típus	TSTW D 4.3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1610110000</a>	Rögzítőláb szerelősínhez, Acél
GTIN (EAN)	4008190185305	
Qty.	10 Stück	
Típus	TSTW 5/M5 ZN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1779100000</a>	Rögzítőláb szerelősínhez, M 5, Acél
GTIN (EAN)	4032248169894	
Qty.	10 Stück	
Típus	SH 2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6494920000</a>	Gyűjtősín-tartó
GTIN (EAN)	4008190007584	
Qty.	10 Stück	
Típus	TST 2/M5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1286600000</a>	Rögzítőláb szerelősínhez, M 5, Acél
GTIN (EAN)	4008190144777	
Qty.	10 Stück	
Típus	TSTW 6/M6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6164000000</a>	Rögzítőláb szerelősínhez, M 6, Acél
GTIN (EAN)	4008190095345	
Qty.	10 Stück	
Típus	TSTW 5/M5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6178100000</a>	Rögzítőláb szerelősínhez, M 5, Acél
GTIN (EAN)	4008190059651	
Qty.	10 Stück	

## TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Felszerelési tartozékok



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

## Általános rendelési adatok

Típus	WSH 1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1068700000</a>	Tartozékok, Sintartó, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Qty.	10 Stück	
Típus	WSH 3/H/N	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1715970000</a>	Tartozékok, Sintartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Qty.	10 Stück	
Típus	WSH 6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1080200000</a>	Tartozékok, Sintartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Qty.	10 Stück	
Típus	WSH 5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1080100000</a>	Tartozékok, Sintartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Qty.	10 Stück	