

CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir pour contacts décollés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Presse, Pince à sertir les contacts, 0.14mm ² , 6mm ² , Sertissage avec 4 empreintes |
| Référence | 9205430000 |
| Type | CTIN CM 1.6/2.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248733446 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|---------|------------------|------------|
| Largeur | 230 mm | Largeur (pouces) | 9,055 inch |
| Poids net | 1 175 g | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------|--|---------|---------------------------------------|
| Description de l'article | Outil de sertissage pour contacts HD, HE et ConCept M10/M5 0,14-6mm ² | Version | mécanique, sans compartiment amovible |
|--------------------------|--|---------|---------------------------------------|

Description du contact

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| Plage de sertissage, max. | 6 mm ² | Plage de sertissage, min. | 0,14 mm ² |
| Section du conducteur max. AWG | AWG 10 | Section du conducteur min. AWG | AWG 26 |
| Type de contact | Contacts décollés | | |

Données de l'outil - sertissage

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Type de sertissage/-profil | Sertissage avec 4 empreintes |
|----------------------------|------------------------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Téléchargements

| | |
|---------------------------|--|
| Documentation utilisateur | Manual_other languages Manual_DE_EN |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |