

**SLICER NO 27****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Dégainage simple, rapide et précis de tous les câbles ronds courants de 4 - 50 mm Ø
- Vis moletée à l'extrémité de la poignée pour réglage de la profondeur de coupe (Le réglage de la profondeur de coupe évite d'endommager les conducteurs intérieurs)

**Informations générales de commande**

Version	Outils à dégainer
Référence	<a href="#">9918080000</a>
Type	SLICER NO 27
GTIN (EAN)	4032248359196
Qté.	1 pièce(s)

**SLICER NO 27****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	35 mm	Profondeur (pouces)	1,378 inch
Hauteur	29 mm	Hauteur (pouces)	1,142 inch
Largeur	132 mm	Largeur (pouces)	5,197 inch
Poids net	71,8 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Couteau de câble pour conducteurs avec diamètre externe 8 - 28 mm ø
--------------------------	---

**Outil à dénuder**

Diamètre du conducteur max.	28 mm	Diamètre du conducteur min.	8 mm
Type de câble	conducteur rigide et souple avec isolant PVC		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

## SLICER NO 27

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Accessoires / pièces de rechange



- Dégainage simple, rapide et précis de tous les câbles ronds courants de 4 - 50 mm Ø
- Vis moletée à l'extrémité de la poignée pour réglage de la profondeur de coupe (Le réglage de la profondeur de coupe évite d'endommager les conducteurs intérieurs)

## Informations générales de commande

Type	ZUB SLICER NO16-35	Version
Référence	<a href="#">9201430000</a>	Outils à dégainer
GTIN (EAN)	4032248430314	
Qté.	2 pièce(s)	