

KTB MOPL 9161 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete[®] TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Rögzítőlemezek

Szerelőlapok, furatkiosztással vagy anélkül, DIN szerelősínek hosszanti és keresztirányú szereléséhez, vagy komponensek szereléséhez közvetlenül a szerelőlapra.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, Magasság: 859 mm, Szélesség: 549 mm, Mélység: 12 mm, Anyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst |
| Rendelési szám | 1194040000 |
| Típus | KTB MOPL 9161 MSZN |
| GTIN (EAN) | 4050118028638 |
| Qty. | 1 Stück |

KTB MOPL 9161 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 12 mm | Mélység (coll) | 0,472 inch |
| Magasság | 859 mm | Magasság (coll) | 33,819 inch |
| Szélesség | 549 mm | Szélesség (coll) | 21,614 inch |
| Nettó tömeg | 5 811 g | | |

Tartozékok általános információi

| | | | |
|------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Anyag | Lemezacél | Anyagvastagság | 1,5 mm |
| Felületi minőség | galvanizált | Forrasztószem lyukátmérő (D) | 7 mm |

Általános információ

| | | | |
|------------------|-------------|----------------|--------|
| Anyag | Lemezacél | Anyagvastagság | 1,5 mm |
| Felületi minőség | galvanizált | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000213 | ETIM 7.0 | EC000213 |
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 9,1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések


| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

KTB MOPL 9161 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



KTB MOPL 9161 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerelési anyag

**Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A **címke rögzítőkészlet – SC** szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg.

A **univerzális rögzítőkészletet – TPSD** pl. a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|--------------------------|---|
| Típus | FKSC M6X8 D9/SW3 | Változat |
| Rendelési szám | 64260000 | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőcsavar, Anyag: Acél |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Mélység 7,5 mm



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TS35X7.5 ST KTB9161 VER | Változat |
| Rendelési szám | 8000006718 | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 845 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN) | 4050118652963 | galvanizált, krómozott |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | TS35X7.5 ST KTB9161 HOR | Változat |
| Rendelési szám | 8000006729 | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 535 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN) | 4050118653021 | galvanizált, krómozott |
| Qty. | 20 Stück | |