

DOHA KTB A5 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

**Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás
– tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-
választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez
egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Dokumentumtartók

Dokumentumtartók a dokumentumoknak a szekrényben
történő helyes tárolásához

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon TB (Terminal Box), Dokumentumtartók, Szegecselt, Magasság: 150 mm, Szélesség: 180 mm, Mélység: 20 mm, Anyag: 1.4301 rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst
Rendelési szám	1252750000
Típus	DOHA KTB A5 S2 R
GTIN (EAN)	4050118045390
Qty.	1 Stück

DOHA KTB A5 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	20 mm	Mélység (coll)	0,787 inch
Magasság	150 mm	Magasság (coll)	5,905 inch
Szélesség	180 mm	Szélesség (coll)	7,087 inch
Rögzítési méret - magasság	100 mm	Nettó tömeg	289 g

Tartozékok általános információi

Anyag	1.4301 rozsdamentes acél	Anyagvastagság	1 mm
Felületi minőség	Tükröpolírozott	Rögzítési méret - magasság	100 mm

Általános információ

Anyag	1.4301 rozsdamentes acél	Anyagvastagság	1 mm
Felületi minőség	Tükröpolírozott	Ház kiegészítő	Rögzítőfülek

Besorolások

ETIM 6.0	EC000317	ETIM 7.0	EC000317
ETIM 8.0	EC000317	ETIM 9.0	EC000317
ECLASS 9,1	27-18-92-67	ECLASS 10.0	27-18-28-90
ECLASS 11.0	27-18-28-90	ECLASS 12.0	27-18-28-90
ECLASS 13.0	27-18-28-90		

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	