

**Q 20 WDL2.5S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image****Épület berendezéseinek vezetékezése**

Az épületek berendezéseinek vezetékezéséhez 10×3-as részsíneken alapuló teljes rendszert kínálunk, amely egymással tökéletesen együttműködő alkatrészekből áll: installációs sorkapcsok, nullvezető sorkapcsok, elosztó sorkapcsok mellett számos különféle tartozék (például gyűjtősínek és gyűjtősíntartók) is részét képezi.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 24 A, sárga
Rendelési szám	<a href="#">1074200000</a>
Típus	Q 20 WDL2.5S
GTIN (EAN)	4008190910501
Qty.	20 Stück

## Q 20 WDL2.5S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

Mélység	9,5 mm	Mélység (coll)	0,374 inch
Magasság	119,9 mm	Magasság (coll)	4,72 inch
Szélesség	4 mm	Szélesség (coll)	0,157 inch
Nettó tömeg	15,55 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Anyag adatok

Anyag	Ónozott réz	Szín	sárga
-------	-------------	------	-------

## Rendszer specifikációk

Változat	Sorkapcsokhoz
----------	---------------

## Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
Telepítési útmutató	Átmenő (persely), Közvetlen rögzítés		

## Méreték

Raszter mm-ben (P)	6,1 mm
--------------------	--------

## Névleges adatok

Névleges áram	24 A
---------------	------

## Általános

Pólusszám	20	Telepítési útmutató	Átmenő (persely), Közvetlen rögzítés
-----------	----	---------------------	---

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9,1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	abe9d042-078a-4094-b143-0a6a4ced35a2

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

**Q 20 WDL2.5S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">Zuken E3.S</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	