

## SAI-M23-GSW-S-7/12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

## Általános rendelési adatok

Változat	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Üres ház
Rendelési szám	<a href="#">1169920000</a>
Típus	SAI-M23-GSW-S-7/12
GTIN (EAN)	4032248961986
Qty.	1 Stück

## SAI-M23-GSW-S-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 151 g

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Dugaszolási ciklusok	> 1000	Ház fő anyaga	Vörösréz-cink ötvözet
Ház hőmérsékleti tartománya	-40...+125 °C	Kábelátmérő, max.	12 mm
Kábelátmérő, min.	7 mm	Szennyezés súlyossága	3
Védelmi osztály	IP67, IP69K	Árnyékolás csatlakozás	Igen

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9,1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24	ECLASS 14.0	27-44-02-24

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
RoHS megfelelési állapot	Megfelel

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E344862

## Letöltések


Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**SAI-M23-GSW-S-7/12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Méretrajz**

## SAI-M23-GSW-S-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Betétek



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M23-BE-6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">170020000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962020	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-BE-9	Változat
Rendelési szám	<a href="#">170060000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962112	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-BE-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">170090000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962228	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-SE-12	Változat
Rendelési szám	<a href="#">170070000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962044	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-BE-12-G	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1296730000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4050118094848	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-SE-19	Változat
Rendelési szám	<a href="#">170120000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962068	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-SE-17	Változat
Rendelési szám	<a href="#">170100000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962181	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-SE-7	Változat
Rendelési szám	<a href="#">170030000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962143	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-BE-12	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1995850000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248926145	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-SE-6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">170000000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962037	
Qty.	1 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 29. 9:38:23 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## SAI-M23-GSW-S-7/12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	SAI-M23-BE-17	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1170110000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962198	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-SE-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1170080000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962136	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-BE-19	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1170130000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962082	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-BE-7	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1170040000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962006	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-SE-9	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1170050000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962167	
Qty.	1 Stück	

# Angled connector

