

SAI-M23-SE-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Csapkiosztás



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Változat	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
Rendelési szám	1170080000
Típus	SAI-M23-SE-16
GTIN (EAN)	4032248962136
Qty.	1 Stück

SAI-M23-SE-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg 3 g

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Az M23 jelcsatlakozások kódolási lehetőségei	H kódolású, N kódolású, S kódolású, X kódolású, Y kódolású, Z kódolású	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Dugaszolási ciklusok	> 1000	Ház fő anyaga	Hőre lágyuló poliamid, PA 6, PBT
Kódolás	nincs	Névleges feszültség	160 V
Névleges áram	1 mm érintkező = 8 A	Pólusszám	16
Szennyezés súlyossága	3		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9,1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E344862

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


SAI-M23-SE-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok

Csapkiosztás




Méretrajz



Technical data

Number of positions	6	7	9		12	16	17	19	
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3
Contact-ø	mm	2	2	1	2	1	1	1	1.5



SAI-M23-SE-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

1 mm



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M23-KSC-0.14/1.00	Változat
Rendelési szám	1170150000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Krimpelhető érintkező
GTIN (EAN)	4032248961108	
Qty.	50 Stück	
Típus	SAI-M23-KSC-0.08/0.56	Változat
Rendelési szám	1170140000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Krimpelhető érintkező
GTIN (EAN)	4032248962235	
Qty.	50 Stück	
Típus	SAI-M23-KSC-1.00-1.5	Változat
Rendelési szám	1170170000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Krimpelhető érintkező
GTIN (EAN)	4032248962310	
Qty.	50 Stück	

Standard ház



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIE-M23-S-W	Változat
Rendelési szám	1169980000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres
GTIN (EAN)	4032248961962	ház
Qty.	1 Stück	
Típus	SAIE-M23-S-VW	Változat
Rendelési szám	1169940000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres
GTIN (EAN)	4032248962013	ház
Qty.	1 Stück	
Típus	SAIE-M23-S-EM	Változat
Rendelési szám	1169970000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres
GTIN (EAN)	4032248961979	ház
Qty.	1 Stück	

SAI-M23-SE-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	SAIE-M23-S-HW	Változat
Rendelési szám	169990000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres
GTIN (EAN)	4032248962051	ház
Qty.	1 Stück	
Típus	SAIE-M23S-S-EM-M20	Változat
Rendelési szám	1373440000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres
GTIN (EAN)	4050118175028	ház
Qty.	1 Stück	
Típus	SAIE-M23-S-RM	Változat
Rendelési szám	169950000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres
GTIN (EAN)	4032248961092	ház
Qty.	1 Stück	

Standard ház



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M23-KSW-7/12	Változat
Rendelési szám	169930000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Üres ház
GTIN (EAN)	4032248961993	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-GS-7/12	Változat
Rendelési szám	1995840000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Üres ház
GTIN (EAN)	4032248926121	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-KS-7/12	Változat
Rendelési szám	169900000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Üres ház
GTIN (EAN)	4032248961948	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-GSW-S-7/12	Változat
Rendelési szám	169920000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Üres ház
GTIN (EAN)	4032248961986	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-GS-11/17	Változat
Rendelési szám	1299390000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Üres ház
GTIN (EAN)	4050118097191	
Qty.	1 Stück	

SAI-M23-SE-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

...M23-hoz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Változat
Rendelési szám	1203960000	Présszerszám jelérintkezőkhöz, 4 fogas krimpelés
GTIN (EAN)	4050118000764	
Qty.	1 Stück	