

KTB RNHD 453815 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete[®] TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Esővédő burkolatok

Az esővédő burkolat ideális további védelmi szintet biztosít a háznak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon TB (Terminal Box), Esővédő fedél, Magasság: 53.4 mm, Szélesség: 387 mm, Mélység: 160.5 mm, Anyag: 1.4301 rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst
Rendelési szám	1281450000
Típus	KTB RNHD 453815 R
GTIN (EAN)	4050118072143
Qty.	1 Stück

KTB RNHD 453815 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	160,5 mm	Mélység (coll)	6,319 inch
Magasság	53,4 mm	Magasság (coll)	2,102 inch
Szélesség	387 mm	Szélesség (coll)	15,236 inch
Nettó tömeg	1 830 g		

Tartozékok általános információi

Anyag	1.4301 rozsdamentes acél	Felületi minőség	Tükröpolírozott
-------	--------------------------	------------------	-----------------

Általános információ

Anyag	1.4301 rozsdamentes acél	Felületi minőség	Tükröpolírozott
-------	--------------------------	------------------	-----------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000744	ETIM 7.0	EC000744
ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ECLASS 9.0	27-18-24-05	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-24-05	ECLASS 11.0	27-18-24-05
ECLASS 12.0	27-18-24-05	ECLASS 13.0	27-18-24-05

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	INSTR KTB RNHD R
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	