

KTB MOPL 9161 S2N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete[®] TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Rögzítőlemezek

Szerelőlapok, furatkiosztással vagy anélkül, DIN szerelősínek hosszanti és keresztirányú szereléséhez, vagy komponensek szereléséhez közvetlenül a szerelőlapra.

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, Magasság: 859 mm, Szélesség: 549 mm, Mélység: 12 mm, Anyag: Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst
Rendelési szám	1193910000
Típus	KTB MOPL 9161 S2N
GTIN (EAN)	4050118028522
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 29. 11:15:06 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

KTB MOPL 9161 S2N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0,472 inch
Magasság	859 mm	Magasság (coll)	33,819 inch
Szélesség	549 mm	Szélesség (coll)	21,614 inch
Nettó tömeg	5 749 g		

Tartozékok általános információi

Anyag	Nemesacél 1.4301 (304)	Anyagvastagság	1,5 mm
Felületi minőség	kezeletlen	Forrasztószem lyukátmérő (D)	7 mm

Általános információ

Anyag	Nemesacél 1.4301 (304)	Anyagvastagság	1,5 mm
Felületi minőség	kezeletlen		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39
ECLASS 14.0	27-40-06-39		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

KTB MOPL 9161 S2N**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

KTB MOPL 9161 S2N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Szerelési anyag



Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A **címke rögzítőkészlet – SC** szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg.

A **univerzális rögzítőkészlet – TPSD** pl. a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M6X8 D9/SW3	Változat
Rendelési szám	64260000	Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőcsavar, Anyag: Acél
GTIN (EAN)	4008190058258	
Qty.	50 Stück	

Mélység 7,5 mm



Általános rendelési adatok

Típus	TS35X7.5 ST KTB9161 VER	Változat
Rendelési szám	8000006718	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 845 mm, foglalat nélkül, Acél,
GTIN (EAN)	4050118652963	galvanizált, krómozott
Qty.	20 Stück	
Típus	TS35X7.5 ST KTB9161 HOR	Változat
Rendelési szám	8000006729	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 535 mm, foglalat nélkül, Acél,
GTIN (EAN)	4050118653021	galvanizált, krómozott
Qty.	20 Stück	