

## KTB GP 352620 CD S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete<sup>®</sup> TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Karimalemezek**

Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 294 mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 6 mm, Tömszelence lemezek: bal, jobb, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst
Rendelési szám	<a href="#">1256420000</a>
Típus	KTB GP 352620 CD S4 6MM
GTIN (EAN)	4050118093827
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. július 25. 5:48:52 CEST

A katalógus állapota 13.07.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## KTB GP 352620 CD S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	6 mm	Mélység (coll)	0,236 inch
Magasság	294 mm	Magasság (coll)	11,575 inch
Szélesség	167 mm	Szélesség (coll)	6,575 inch
Nettó tömeg	2 321 g		

## Tartozékok általános információi

Anyag	1.4404 rozsdamentes acél	Anyagvastagság	6 mm
Felületi minőség	Elektropolírozott		

## Általános információ

Anyag	1.4404 rozsdamentes acél	Anyagvastagság	6 mm
Felületi minőség	Elektropolírozott	Protection class (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Tömszelence lemezek	bal, jobb		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000211	ETIM 7.0	EC000211
ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ECLASS 9.0	27-14-24-21	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-14-24-21	ECLASS 11.0	27-14-24-21
ECLASS 12.0	27-14-24-21	ECLASS 13.0	27-14-24-21

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	