

KTB RNHD 221513 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete[®] TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Esővédő burkolatok

Az esővédő burkolat ideális további védelmi szintet biztosít a háznak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Klippon TB (Terminal Box), Esővédő fedél, Magasság: 50.9 mm, Szélesség: 157 mm, Mélység: 142.8 mm, Anyag: 1.4301 rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst |
| Rendelési szám | 1281360000 |
| Típus | KTB RNHD 221513 R |
| GTIN (EAN) | 4050118072075 |
| Qty. | 1 Stück |

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 8:50:45 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

KTB RNHD 221513 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység | 142,8 mm | Mélység (coll) | 5,622 inch |
| Magasság | 50,9 mm | Magasság (coll) | 2,004 inch |
| Szélesség | 157 mm | Szélesség (coll) | 6,181 inch |
| Nettó tömeg | 1 006 g | | |

Tartozékok általános információi

| | | | |
|------------------|--------------------------|----------------|------|
| Anyag | 1.4301 rozsdamentes acél | Anyagvastagság | 1 mm |
| Felületi minőség | Tükröpolírozott | | |

Általános információ

| | | | |
|------------------|--------------------------|----------------|------|
| Anyag | 1.4301 rozsdamentes acél | Anyagvastagság | 1 mm |
| Felületi minőség | Tükröpolírozott | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000744 | ETIM 7.0 | EC000744 |
| ETIM 8.0 | EC000744 | ETIM 9.0 | EC000744 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-24-05 | ECLASS 9,1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-24-05 | ECLASS 11.0 | 27-18-24-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-24-05 | ECLASS 13.0 | 27-18-24-05 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | INSTR.KTB.RNHD.R |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |