

KTB RNHD 262615 S4E R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete[®] TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Esővédő burkolatok

Az esővédő burkolat ideális további védelmi szintet biztosít a háznak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

Általános rendelési adatok

Verzió	Klippon TB (Terminal Box), Esővédő fedél, Magasság: 53.9 mm, Szélesség: 265 mm, Mélység: 160.5 mm, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst
Rendelési szám	1314100000
Típus	KTB RNHD 262615 S4E R
GTIN (EAN)	4050118117455
Qty.	1 Stück

KTB RNHD 262615 S4E R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	160,5 mm	Mélység (coll)	6,319 inch
Magasság	53,9 mm	Magasság (coll)	2,122 inch
Szélesség	265 mm	Szélesség (coll)	10,433 inch
Nettó tömeg	1 455 g		

Tartozékok általános információi

Anyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)	Felületi minőség	Elektropolírozott
-------	--------------------------	------------------	-------------------

Általános információ

Anyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)	Felületi minőség	Elektropolírozott
-------	--------------------------	------------------	-------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000744	ETIM 7.0	EC000744
ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ECLASS 9.0	27-18-24-05	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-24-05	ECLASS 11.0	27-18-24-05
ECLASS 12.0	27-18-24-05	ECLASS 13.0	27-18-24-05

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	INSTR.KTB.RNHD.R
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	