

WQV 70N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Általános rendelési adatok

Változat	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 46.00, Szigetelt: Nem, 192 A, Ezüstszürke
Rendelési szám	1393020000
Típus	WQV 70N/5/3/1
GTIN (EAN)	4050118359251
Qty.	5 Stück

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	28,8 mm	Mélység (coll)	1,134 inch
Magasság	92 mm	Magasság (coll)	3,622 inch
Szélesség	10 mm	Szélesség (coll)	0,394 inch
Nettó tömeg	48,43 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Anyag adatok

Anyag	Ónozott réz	Szín	Ezüstsürke
-------	-------------	------	------------

Rendszer specifikációk

Változat	Sorkapcsokhoz
----------	---------------

Keresztösszekötő

Keresztkötött kapcsok száma	3
-----------------------------	---

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----------------	----------------------	---------------------	--------------------

Méretetek

Raszter mm-ben (P)	46 mm
--------------------	-------

Névleges adatok

Névleges áram	192 A
---------------	-------

Általános

Pólusszám	3	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----------	---	---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9,1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Műszaki adatok**Letöltések**

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks Instruction
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

WQV 70N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Távtartó hüvely



Általános rendelési adatok

Típus	VH 25.2/8/6.4	Változat
Rendelési szám	1967110000	W-sorozat, Távtartó hüvely
GTIN (EAN)	4032248739196	
Qty.	5 Stück	