

H0,5/14 OR SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Változat | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga |
| Rendelési szám | 1476230000 |
| Típus | H0,5/14 OR SP |
| GTIN (EAN) | 4050118283174 |
| Qty. | 100 Stück |

H0,5/14 OR SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,018 g

Műszaki adatok

| Változat | Árucikk leírása | Érvéghüvely műanyag gallérral, narancssárga |
|----------|-----------------|---------------------------------------------|
| Standard | | |

Érvéghüvelyek

| | | | |
|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------|
| Csupaszolási hossz | 10 mm | Fém hüvely vastagsága (S1) | 0,15 mm |
| Gallér átmérője (D2) | 2,6 mm | L1, mm | 14 mm |
| Műanyag gallér vastagsága (S2) | 0,2 mm | Sínkód | Weidmueller |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 20 | Vezeték-keresztmetszet | 0,5 mm ² |
| Érintkező felület hossza (L2) | 8 mm | Érintkező felület átmérője (D1) | 1 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9,1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E354986 |

Letöltések

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| User Documentation | Technical information - EN Technical information - DE |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

H0,5/14 OR SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Rajz**