

## VFSKHI/1,5-2,5/285

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel**

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

**Általános rendelési adatok**

Verzió	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Rendelési szám	<a href="#">1491730000</a>
Típus	VFSKHI/1,5-2,5/285
GTIN (EAN)	4050118301700
Qty.	100 Stück

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0,8 g
-------------	-------

## Csatlakozások

1. hossz (l1)	19 mm	Anyag/műanyag	PVC
Azonosító szín	kék	Csatlakozási szélesség (d2)	2,8 mm
Csatlakozási sűrűség (d3)	0,8 mm	Szigetelés	Rendelkezésre áll
Vezeték-keresztmetszet	2,5 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9,1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92
ECLASS 12.0	27-44-03-92	ECLASS 13.0	27-44-03-92

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbefb1b3

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**VFSKHI/1,5-2,5/285****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## VFSKHI/1,5-2,5/285

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmüller.com

## Tartozékok

## Crimping tools



**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**  
kábelcsatlakozók, kivezető csatlakozók, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

## Általános rendelési adatok

Típus	CTI 6 G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">60202850000</a>	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelcsatlakozókhoz,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovális sajtolás, Párhuzamos krímpelés
Qty.	1 Stück	
Típus	CTI 6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">60006120000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovális sajtolás, Kettős krímpelés
Qty.	1 Stück	
Típus	HTI 15	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">60144000000</a>	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelcsatlakozókhoz,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Kettős krímpelés
Qty.	1 Stück	