

SAIE-M12S-5S0.5U HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Beépített dugók, M12, PG 9, Pólusszám: 5, 0.5 m |
| Rendelési szám | 1341230050 |
| Típus | SAIE-M12S-5S0.5U HW |
| GTIN (EAN) | 4050118145526 |
| Qty. | 1 Stück |

SAIE-M12S-5S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | |
|-------------|------|
| Nettó tömeg | 38 g |
|-------------|------|

Kábel műszaki adatai

| | | | |
|---------------|----------------------|---------------|--------|
| Kábelhossz | 0,5 m | Köpeny színe | fekete |
| PE működés | Nem | Pólusok száma | 5 |
| Érkesszmetset | 0,25 mm ² | | |

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|-------------------------------|
| Csatlakozás típusa | Érintkező | Ház fő anyaga | Cink présöntvény, nikkelezett |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -5 ... +70 °C | Kódolás | A kódolású |
| Névleges feszültség | 125 V | Névleges áram | 4 A |
| Névleges áram | 4 A (3, 4 és 5 pólusú) / 1,5 A (8 pólusú) | Pólusszám | 5 |
| Tömszelencék | PG 9 | Védelmi osztály | IP68 |
| Érintkező felület | Aranyozott | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002635 | ETIM 7.0 | EC003570 |
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-03 | ECLASS 9,1 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-03 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-03 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-03 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |


SAIE-M12S-5S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Kapcsolási rajz



Póluskiosztás

