

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Csak egyedi rendeléssel



- Automatikus csupaszolóhoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Verzió	Automata csupaszoló és krimpelő
Rendelési szám	1476920000
Típus	CA 100 - 2.5
GTIN (EAN)	4050118283754
Qty.	1 Stück

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	420 mm	Mélység (coll)	16,535 inch
Magasság	425 mm	Magasság (coll)	16,732 inch
Szélesség	470 mm	Szélesség (coll)	18,504 inch
Nettó tömeg	38 000 g		

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	0,34 - 4 mm ² (~ AWG 22-12)	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/65 Hz
Fogyóeszközök	kábelsaruk zacskóban, Műanyagallérral	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 1,5 s	Krimpelés	Quadrocrimp
Krimpelési hossz	6/8/10/12 mm	Sűrített levegő-csatlakozás	5 bar
Érvéghüvely hossza	12/14/16/18 mm	Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	4 mm ²
Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0,34 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9,1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése



REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	CA 100 - 2.5 Manual CA 100 2.5 multiple language
Katalógusok	Catalogues in PDF-format



CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



- különálló huzalok automatikus csupaszolásához
- flexibilis huzalok csupaszolása a következő szerint: DIN VDE 0295, Cl. 5
- A szigetelés részleges csupaszolása; a szigetelés a huzal végén marad
- Szerszám nem szükséges
- A megfelelő keresztmetszet gyorsan és egyszerűen beállítható
- Elektromos hajtás

Általános rendelési adatok

Típus	AIMESA V	Verzió
Rendelési szám	6050180000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4008190343378	
Qty.	1 Stück	

Tartozékok/cserealkatrészek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeinek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Típus	URS 0.34 CA 100-2.5	Verzió
Rendelési szám	1550340000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118357110	
Qty.	1 Stück	
Típus	HUEHABA 0.5 CA 100-2.5	Verzió
Rendelési szám	1476850000	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118283709	
Qty.	1 Stück	
Típus	HUEHABA 1,0 CA 100-2.5	Verzió
Rendelési szám	1476870000	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118283723	
Qty.	1 Stück	
Típus	SOT 2,5 CA 100-2.5	Verzió
Rendelési szám	1477040000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118283860	
Qty.	1 Stück	
Típus	URS 4.0 CA 100-2.5	Verzió
Rendelési szám	1550250000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118356946	
Qty.	1 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. június 1. 3:30:08 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CA 100 - 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	HUEHABA 0,75 CA 100-2.5	Verzió
Rendelési szám	1476900000	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118283655	
Qty.	1 Stück	
Típus	LIFI 2.5 CA 100-2.5	Verzió
Rendelési szám	1550350000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118356861	
Qty.	1 Stück	
Típus	HUEHABA 2,5 CA 100-2.5	Verzió
Rendelési szám	1476890000	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118283747	
Qty.	1 Stück	
Típus	LIFI 1.0 CA 100-2.5	Verzió
Rendelési szám	1550370000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118356878	
Qty.	1 Stück	
Típus	HUEHABA 1,5 CA 100-2.5	Verzió
Rendelési szám	1476880000	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118283587	
Qty.	1 Stück	
Típus	SOT 1,0 CA 100-2.5	Verzió
Rendelési szám	1477050000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118283877	
Qty.	1 Stück	