

VFSKHI/0,5-1,0/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel**

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

Általános rendelési adatok

Változat	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Rendelési szám	1491680000
Típus	VFSKHI/0,5-1,0/638
GTIN (EAN)	4050118301618
Qty.	100 Stück

VFSKHI/0,5-1,0/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	1,024 g
-------------	---------

Csatlakozások

1. hossz (l1)	20,8 mm	Anyag/műanyag	PVC
Azonosító szín	piros	Csatlakozási szélesség (d2)	6,3 mm
Csatlakozási sűrűség (d3)	0,8 mm	Szigetelés	Rendelkezésre áll
Vezeték-keresztmetszet	1 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, max.	1 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9,1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92
ECLASS 12.0	27-44-03-92	ECLASS 13.0	27-44-03-92

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbefb1b3

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

VFSKHI/0,5-1,0/638**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

VFSKHI/0,5-1,0/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz
kábelcsatlakozók, kivezető csatlakozók, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Típus	CTI 6	Változat
Rendelési szám	6006120000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovális sajtolás, Kettős krímpelés
Qty.	1 Stück	
Típus	HTI 15	Változat
Rendelési szám	6014400000	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelcsatlakozókhoz,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm ² , 2.5mm ² , Kettős krímpelés
Qty.	1 Stück	
Típus	CTI 6 G	Változat
Rendelési szám	6202850000	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelcsatlakozókhoz,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krímpelés
Qty.	1 Stück	